

# SCHACHTABDECKUNG ALUMINIUM



Serie 5000 Reihenabdeckung, mehrteilig - befüllbar, herausnehmbar



Die Schachtabdeckung Serie 5000 Reihenabdeckung, mehrteilig ist aus einem Aluminiumspezialprofil gefertigt. Die Wannentiefe beträgt 37 mm und die Aufbauhöhe nur 50 mm. Die Schachtabdeckung ist mit drei umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtungen versehen, die vor Feuchtigkeit und Tagwasser schützen. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Anschließend können die Wannen befüllt werden und in die Zarge eingelegt werden. Die Befestigung der Deckel an der Zarge erfolgt an je 4 Punkten. Die Deckel können an diesen Punkten mit dem Hebeschlüssel auch herausgenommen werden. Eine Befüllung mit Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzoplatten, Holz und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.


## EINSATZBEREICHE

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich.



## BESONDERE VORTEILE

- Mit 3 frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtungen
- Im eingebauten Zustand fast unsichtbar
- Die Wannentiefe beträgt 37 mm
- Durch konische Bauweise leicht zu öffnen
- Nutzung des Komfortschlüssels (Seite 6) möglich
- Eigene Produktion in Premium Qualität mit modernsten Anlagen
- Kurze Lieferzeiten
- Großer Lagerbestand an Standardgrößen



## MATERIAL

Zarge und Wanne aus Aluminiumspezialprofil.

## MONTAGE & ÖFFNEN

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen, die jeder Schachtabdeckung beiliegt. Bei Typen mit Spezialdichtung ist besonders auf einen dichten Anschluss an das Zargenprofil zu achten. Mit Hilfe des Hebeschlüssels kann die Schachtabdeckung geöffnet werden.

## HAUSEIGENE PRODUKTION

Die Schachtabdeckung Serie 5000 mehrteilig wird genau nach Ihren Vorgaben und Wünschen gefertigt. In unserer hauseigenen Produktion setzen wir CAD-gesteuerte Maschinen der neuesten Generation ein. Diese sorgen dafür, dass Sie ein absolutes Top-Produkt erhalten.

## EIGNUNG / BELASTUNG



## EASYLIFTER

Für dieses Produkt empfehlen wir unseren EasyLifter. Informationen auf Seite 62